

**Accessoires**  
**VG 21 HQ MS68 11.5-15.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avec blueglobe®, Weidmüller a introduit un presse-étoupe de Pflitsch dans son portefeuille, qui se montre convaincant à la fois en matière de fiabilité et de fonctionnalité.

Une grande zone d'étanchéité allant de 1,5 à 77 mm est rendue possible grâce aux orifices d'entrée démontables avec seulement 11 presse-étoupes, aux joints à haute efficacité, à un excellent extracteur et au joint torique avec sillons de guidage en amont – ce sont les caractéristiques des presse-étoupes blueglobe® que Weidmüller propose en laiton et en acier inox.

Le cœur du presse-étoupe blueglobe® est l'insert étanche sphérique qui presse modérément le câble, sur une grande zone. Ceci empêche de manière permanente l'effet d'entaille, qui est fréquent dans les systèmes en lamelle.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | VG 21 HQ MS68 11.5-15.5                                                       |
| Référence  | <a href="#">1016100000</a>                                                    |
| Version    | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Raccord à vis, Laiton, nickelé |
| GTIN (EAN) | 4032248725564                                                                 |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                    |

## Accessoires

### VG 21 HQ MS68 11.5-15.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 37 g

### Températures

Température limite -40 °C ... 130 °C

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Caractéristiques générales

|                         |         |                         |                 |
|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------|
| Couple de serrage, max. | 15 Nm   | Degré de protection     | IP68            |
| Diamètre de câble, max. | 15,5 mm | Diamètre de câble, min. | 11,5 mm         |
| Filetage (intérieur)    | PG 21   | Matériau                | Laiton, nickelé |
| Matériau du joint       | TPE     | Presse-étoupes          | PG 21           |
| Taille                  | HQ      | Taille de clé           | 30 mm           |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                                                                    |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a><br><a href="#">STEP</a>                                                                   |