# KERN **KFP 150V40LM**

Plataforma: completamente de acero inoxidable



## Categoría

| | |
|---|---|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Componente |
| Grupo de producto | Plataforma |
| Familia de productos | KFP-V40-IP68 |

## Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Campo de pesaje [Max] | 150 kg |
| Lectura [d] | 10 g |
| Peso mínimo [Min] | 400 g |
| Conexión de la célula de pesaje | 6 conductores |
| Célula de pesaje - Resolución (calibrable) | 2 × 3000 e |
| Célula de pesaje OIML clase | C3 |
| Célula de pesaje tipo de carga | acero inoxidable IP68 encapsuladas |

## Diseño

| | |
|---|---|
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 650×500 mm |
| Dimensiones superficie de pesaje | 650×500 mm |
| Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 650×500×139 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material plataforma | acero inoxidable |
| Material célula(s) de carga | acero inoxidable |
| Tornillos nivelantes ajustables | ✓ |
| Longitud del cable | 3 m |
| Longitud permitida del cable del indicador [Max] | 20 m |
| Construcción de plataforma | Single-Cell |
| Células de carga - número | 1 |

## Funciones

| | |
|---|---|
| Protección IP - plataforma | sin protección IP |
| Protección IP - célula de carga | IP68, IP69K |

## Homologación

| | |
|---|---|
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | ✓ |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 20 g; 50 g |

## Servicios

| | |
|---|---|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 965-229 |
| Número de artículo para calibración DAkkS | 963-129 |

## Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 1050×675×250 mm |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 20 kg |
| Peso bruto aprox. | 24 kg |
| Peso de envío | 35,4 kg |

## Información sobre el producto

| | |
|---|---|
| GTIN/Número EAN | 4045761475892 |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

### STANDARD




### FACTORY

