

IoT ready

NEXT LEVEL Easy Touch FUNCTIONS



1

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Indicador de acero inoxidable con IP68 contra polvo y salpicadura de agua y hasta cuatro interfaces, homologación opcional

Características

- Protegido contra el polvo y las salpicaduras (IP68) y por eso ideal para la industria y usos en exteriores
- Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda, consistente en cuanto a diseño, estructura de menús, funciones con teclas, conexión y protocolo de la interfaz
- Industria 4.0: Intercambio de datos y comandos de control opcional con hasta cuatro interfaces en función de las necesidades individuales: dos interfaces con cable (RS-232, Ethernet, USB o módulo analógico) y dos inalámbricos (WiFi, Bluetooth)
- Cada interfaz se puede ajustar por separado, como p. ej. :
  - Interfaz 1 (WiFi): Envío continuo a ordenador para documentar un proceso
  - Interfaz 2 (RS-232): Imprimir valor de pesaje estable
  - Interfaz 3 (módulo analógico): Controlar un dispositivo al alcanzar el peso objetivo
  - Interfaz 4 (Bluetooth): Envío continuo a la tableta para supervisar un proceso
- Consulta y control a distancia de la balanza desde un ordenador o con sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación de KERN
- Memoría fiscal opcional, para el archivo digital de los resultados de pesaje. Esto significa que los resultados de las pesadas legales también pueden analizarse electrónicamente y procesarse posteriormente, véase *internet*

*Nota: Se pueden utilizar solo dos puertos con cable (RS-232, Ethernet, USB o módulo analógico) y dos inalámbricos (WiFi, Bluetooth) simultáneamente

ESTÁNDAR | OPCIÓN | FÁBRICA



KERN	KXC-TM
Pantalla (secciones)	6 fases
Aprobación (EU)	Sí
Resolución verificable (e)	3.000
Resolución del terminal (no calibrable)	999.999
Campos de pesaje	2
Unidades de pesaje	kg, g, lb, ffa, PCS, % | verificable: kg, g
Graduación de cifras	5, 10, 20, 50, n
Contaje de piezas con referencia	n
Pantalla, altura de dígitos	LCD, 48 mm
Pantalla retroiluminada	sí
Células de pesaje DMS	87 – 1227 Ω
Linealización (puntos)	3
Tensión de entrada	110 V - 240 V AC
Temperatura ambiente admisible	-10 °C – 40 °C
Dimensiones carcasa A×P×A	232×150×77,3 mm
Peso neto	1,6 kg