

**Systèmes de marquage  
PJ PRO TNTK INK M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

La PrintJet fait référence dans le domaine de l'identification industrielle, grâce à sa haute qualité d'impression et à sa résistance aux rayures et frottements. Les traceurs MCP Plus et MCP Basic offrent un haut niveau de flexibilité : avec un seul cadre de montage, vous pouvez imprimer plus de 200 types de repères différents au format MultiCard. La série Thermotransfer est le système idéal pour imprimer des étiquettes et des gaines thermorétractables en qualité d'impression brillante.

**Informations générales de commande**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Type       | PJ PRO TNTK INK M                                |
| Référence  | <a href="#">1027060000</a>                       |
| Version    | Systèmes de marquage, Réservoir d'encre, Magenta |
| GTIN (EAN) | 4032248752843                                    |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                       |

**Systèmes de marquage  
PJ PRO TNTK INK M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 100 g |
|-----------|-------|

**Systèmes de marquage**

|                      |                    |      |                                        |
|----------------------|--------------------|------|----------------------------------------|
| Système de réservoir | Cartouches d'encre | Type | Réservoir d'encre PrintJet PRO magenta |
|----------------------|--------------------|------|----------------------------------------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001694    | ETIM 4.0   | EC001694    |
| ETIM 5.0   | EC001694    | ETIM 6.0   | EC001694    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 19-03-90-90 |
| eClass 6.2 | 19-14-06-05 | eClass 7.1 | 19-14-06-05 |
| eClass 8.1 | 19-14-06-05 | eClass 9.0 | 19-14-92-90 |
| eClass 9.1 | 19-14-06-05 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue        | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> |
| Documentation utilisateur | <a href="#">PJ_PRO</a>                                                    |
| Données techniques        | <a href="#">WSCAD</a>                                                     |