

**kits CIE**  
**HDC KIT HE-P 24.130****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les kits CIE sont des jeux de pièces standardisés qui permettent de fabriquer des connecteurs enfichables complets. Les kits CIE se composent en règle générale d'un insert mâle, d'un insert femelle, d'un boîtier de connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe. Weidmüller vous propose un assortiment de combinaisons de connecteurs courants avec des filetages d'entrée de câbles PG ou métriques. La technologie de raccordement Push-In est une technique par enfichage direct. Le conducteur préparé peut être enfiché directement dans le niveau de raccordement du conducteur, sans accessoires additionnels.



Technologie PUSH IN

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC KIT HE-P 24.130                                                                                                                |
| Référence  | <a href="#">1061780000</a>                                                                                                         |
| Version    | RockStar® kits CIE-Connecteurs industriels étanches, Kit, HE, Taille: 8, Pôles: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminium injecté, PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248816484                                                                                                                      |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                                         |

**kits CIE**  
**HDC KIT HE-P 24.130**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Poids net 814 g

**Températures**

Température limite -40 °C ... 100 °C

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Caractéristiques générales**

|                                 |       |                         |                    |
|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------------|
| Courant nominal (DIN EN 61984)  | 16 A  | Matériau                | Aluminium injecté  |
| Nombre de pôles                 | 24    | Presse-étoupes          | PG 21              |
| Série                           | HE    | Taille                  | 8                  |
| Tension nominale (DIN EN 61984) | 500 V | Type de raccordement PE | Raccordement vissé |

**Version**

|                                             |                     |                                             |                   |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Matériau                                    | Aluminium injecté   | Section de raccordement du conducteur, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Surface                                     | Électrolaqué      |
| Taille                                      | 8                   | Type de raccordement                        | PUSH IN           |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-90 |            |             |

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
 Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)