



# WT2022M

## KIT DE SOLDADURA MICRO & NANO DE 2 CANALES, 150 W, 230 V

Nº DE PEDIDO: T0053461699

COMPACTO. POTENTE. VERSÁTIL.  
AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

Descubra la estación de soldadura WT 2M,  
su compañero de productividad definitivo.

Con tiempos de calentamiento y recuperación extremadamente rápidos, realiza todas las tareas sin esfuerzo. Ya no tendrá que hacer malabarismos con las herramientas ni comprometer el rendimiento: sólo una versatilidad fiable y un valor inigualable. Elija precisión sin preocupaciones y productividad imparable. Elija las estaciones de soldadura Weller WT.

### + CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

#### > KIT DE MICRO SOLDADURA DE 2 CANALES (150 W)

para cubrir tareas de microsoldadura y soldadura estándar; incluidos el lápiz WTMP MS Micro y el lápiz WTPP MS Nano/Pico con tecnología de punta activa (de cartucho)

#### > FAMILIA DE PUNTAS RTMY RTP

con tiempos de calentamiento más rápidos

#### > ALTA PRODUCTIVIDAD

#### > USO INTUITIVO

gracias a la clara estructura de menús

#### > OCUPA POCO ESPACIO

gracias a su capacidad de apilamiento

#### > PANTALLA GRÁFICA LC RETROILUMINADA

#### > ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONALIDAD

muchas herramientas conectables

#### > TAPA DE LA CARCASA

utilizable como almacenamiento

#### > TIEMPO OFF, VENTANA DE PROCESO,

Función de bloqueo, Offset

#### > CONECTABLE

A unidades de extracción de humos ZeroSmog

#### > STATION SET

para cubrir tareas de micro y nano / pico soldadura

#### > HERRAMIENTAS CON PUNTAS ACTIVAS (CARTUCHO) CONECTABLES

Tiempo de calentamiento de 3 segundos

#### > UNIDADES APILABLES

#### > ESD-SAFE



#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Más información

#### ÁMBITO DE SUMINISTRO

WT2M Unidad de potencia, 230V  
WTMP MS Micro Soldador, 40 W, 12V  
RTM 013 S MS Micro Punta de Soldador  
WSR 205 Reposo de Seguridad con Función Stop & Go  
WTPP MS Nano/Pico Soldador, 40 W, 12V  
RTP 004 S MS Nano/Pico Punta de Soldador  
WSR 205 Reposo de Seguridad con Función Stop & Go

#### DATOS TÉCNICOS ESTACIÓN DE SOLDADURA WT 2M

Dimensiones L x W x H (mm) 150.0 x 130.0 x 101.0mm  
Dimensiones L x W x H (inch) 5.91 x 5.12 x 3.98

Protección T 0,8

Peso aproximadamente (kg) 1,9

Tensión de red (V/Hz)

230 / 50  
120 / 60  
100 / 50/60

Consumo de potencia (W) 150 W

Clase de protección I, carcasa antiestática  
III, Herramienta para soldar

Rango de temperatura / Depende de la herramienta

50 - 450 / 550 °C  
150-850 / 950 °F

Precisión de la temperatura  $\pm 9\text{ °C} / \pm 17\text{ °F}$

Estabilidad de temperatura (°C/°F)  $\pm 2 / \pm 4$

¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!

| DATOS TÉCNICOS                                            | SOLDADOR WTMP MS    | SOLDADOR WTPP MS    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rango de temperatura                                      | °C 100 - 450        | °C 100 - 450        |
| Rango de temperatura                                      | °F 200 - 950        | °F 200 - 950        |
| Consumo de potencia                                       | 40 W (55 W)         | 40 W (55 W)         |
| Tensión de red (V/Hz)                                     | 12V / AC            | 12V / AC            |
| Tiempo de calentamiento (50°C a 350°C) (120°F a 660°F)    | 5 Segundo           | 3 Segundo           |
| Soporte de seguridad                                      | WSR 205             | WSR 205             |
| Tipo de punta Serie                                       | RTM MS              | RTP MS              |
| Unidad de alimentación                                    | WT 1M, WT 2M, WR 3M | WT 1M, WT 2M, WR 3M |
| ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas! |                     |                     |