



Videolinspector 3DL



Sistema profesional de inspección por vídeo con cabezal de cámara compacto y desplazable individualmente: máxima flexibilidad para trabajos complejos e ideal para aberturas pequeñas

Este sistema de inspección por vídeo profesional ofrece la máxima flexibilidad incluso en trabajos complejos. Cuenta con un cabezal de cámara extremadamente pequeño y de movimiento individual, ideal para aberturas estrechas. El cabezal de la cámara se puede ajustar rápidamente a la perspectiva óptima mediante una palanca de control situada en la unidad básica. Esto permite estudiar lugares de difícil acceso que no son visibles con sistemas de cámaras rígidas. Además, la inspección es muy fiable, ya que, por ejemplo, se pueden controlar las juntas de tubería en 360° y los puntos de avería se pueden detectar de forma precisa. El cabezal y la sonda de la cámara son impermeables y resistentes al diésel, la gasolina, el aceite del motor, el aceite de AdBlue®, el alcohol etílico y el agua salada, lo que hace que el dispositivo sea muy versátil. Otras ventajas son la excelente iluminación del objeto por LED y el soporte magnético para colocar la unidad base.

- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos



DATOS TÉCNICOS

Diámetro del cabezal de la cámara	6 mm
Resolución de la cámara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	78°
Profundidad de campo (DOF)	3 ... 8 cm
Tipo de pantalla	3,5" Pantalla TFT
Resolución de la pantalla	640 x 480 pixel
Formato de las imágenes	JPEG
Sonda de longitud	2 m
Iluminación	4 niveles de brillo
Zoom digital	Zoom digital de 2x en intervalos de 10%
Memoria	Tarjeta micro SD de hasta 32 GB
Puerto	USB
Conexiones	USB tipo C Rosca de trípode de 1/4" Ranura para tarjetas SD
Alimentación	Bloque de iones de litio de 3,7V / 2,8Ah USB tipo C 5V / 2A
Dimensiones (An x Al x F)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (soporte incluida)
Peso	750 g (Bloque de batería incluido)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

