

**Ethernet industriel
IE-CD-V14MRJ-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Prise de raccordement / prolongateur, version FreeCon
pour connecteurs débrochables PushPull Var.14 selon CEI
61076-3-117

Informations générales de commande

Type	IE-CD-V14MRJ-FJ
Référence	1068880000
Version	Prise de raccordement, FreeCon, module RJ45
GTIN (EAN)	4032248824021
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net 361 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Circuit	PROFINET	Degré de protection	IP65
Matériau de base du boîtier	Profil en aluminium, Couvercle, moulage zinc, nickelé		

Caractéristiques techniques du module RJ45

Blindage (module RJ45)	360° mise en contact du blindage	Catégorie (Module RJ45)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Charge de courant (module RJ45)	1 A	Circuit	PROFINET
Couleur (module RJ45)	argent	Cycles d'enfichage (module RJ45)	750
Force d'enfichage (module RJ45)	≤ 30 N	Matériau de base du boîtier (module RJ45)	Zinc injecté sous pression, nickelé
Raccordement 1 (module RJ45)	IDC	Raccordement 2 (module RJ45)	RJ45
Rigidité diélectrique, contact – blindage (module RJ45)	≤ 1500 V DC	Rigidité diélectrique, contact – contact (module RJ45)	≤ 1000 V DC
Résistance d'isolation (module RJ45)	> 500 MΩ	Résistance de contact (module RJ45)	≤ 20 mΩ
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)	AWG 22	Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)	AWG 26
Surface du contact (module RJ45)	Or sur nickel		

Normes

Installations de câblage de communication indépendantes de l'application	DIN EN 61918 version 02.2007, ISO / CEI 24702:2006, ISO/CEI 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, EN 50173-1:2007	Installations de câblage de communication spécifiques à l'application	Manuel d'installation PROFINET
Degrés de protection IP	IEC 60529	Norme de connecteur	CEI 61076-3-117 Var. 14, CEI 60603-7-5
Norme UL pour les accessoires de communication	UL 1863	N° de certificat (cULus)	E316369

Classifications

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-03-92		

Ethernet industriel IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[DUXR.E316369](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Données techniques


[WSCAD](#)

Ethernet industriel IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins


Dessin coté



Bottom view


Dessin coté

Dessin coté




Bottom view with mounting foot

Dessin coté



Front view



Side view