BALANZA RESISTENTE AL AGUA

PCE-SSB 30



- **Unidades: kg, g, lb, oz**
- **Función de alarma para límites superiores e inferiores de peso**
- **Seguimiento del punto cero ajustable**
- **Función Hold del valor pico, valor estable y valor medio**
- **Función de tara con ajuste manual y automático**
- **Carcasa de acero inoxidable robusta y estanca, IP68**
- **Alimentación mediante adaptador de corriente**

La balanza resistente al agua es la solución ideal para tareas de pesaje precisas en la industria, la producción y el procesamiento de alimentos. Gracias a su robusta carcasa de acero inoxidable impermeable, está perfectamente preparada para el uso diario en condiciones exigentes y destaca por su construcción duradera y su manejo sencillo. Con un rango de pesaje de 0,02 a 30 kg y una resolución de 5 g, la balanza resistente al agua ofrece resultados fiables y exactos para una amplia variedad de aplicaciones. La selección de unidades de medida en kilogramos, gramos, libras y onzas permite un uso flexible en entornos de trabajo nacionales e internacionales.

Para un control de procesos eficiente, la balanza resistente al agua dispone de una función de alarma para límites de peso superiores e inferiores, apoyada por un indicador luminoso tricolor de alta visibilidad. Esto permite supervisar los valores objetivo de forma rápida y sencilla, lo cual resulta especialmente ventajoso en procesos de control y llenado. El conjunto de funciones se completa con un seguimiento del punto cero ajustable y una función de tara con ajuste manual y automático, que facilita el pesaje de recipientes y embalajes. Además, incorpora funciones Hold de valor pico, valor estable y valor medio, que permiten registrar y evaluar los resultados de pesaje de manera fiable.

La alimentación eléctrica se realiza de serie mediante un adaptador de corriente.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango de medición	30 kg
Resolución	5 g

Datos técnicos generales	
Unidades	kg, g, lb, oz
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño dígitos [ancho x alto]	10 x 20 mm
Alarma	óptico, Acústico
Modos de alarma	Valor de alarma inferior Valor de alarma superior
Carga mínima [mín.]	20 g
Dimensiones	Plataforma de pesaje: 220x190 mm
Protección IP (dispositivo)	IP68
Alimentación	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Condiciones de funcionamiento	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	320 x 270 x 130 mm
Peso	3165 g