


Borne d'alimentation 24 V DC / 230 V AC/DC

passive



Livraison sans Mini-WSB

Cette borne d'alimentation alimente les diverses bornes de bus de terrain par les contacts de puissance.

Le courant maximum admissible par les contacts ne doit pas dépasser 10 A. Il est impératif que la somme des courants de toutes les bornes ne dépasse pas le courant maximum admissible lors de la configuration.

Si cela se produit, il suffit alors de rajouter une borne d'alimentation supplémentaire.

Description	N° de produit	Unité d'emb.
24 V DC Alimentation	750-602	10 ¹⁾
0-230V AC/DC Alimentation	750-612	10 ¹⁾
24 V DC Alimentation/T	750-602/025-000	1
(Température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C)		
1) Une livraison de pièces individuelles est également possible !		
Accessoires	N° de produit	Unité d'emb.
Système de repérage rapide Mini-WSB		
 sans impression	248-501	5
avec impression	voir pages 224 ... 225	
Approbations		
Série 750		
UL 508		
Applications Marine	voir pages 36 ... 39	
EN 50021	II 3 G EEx nA II T4 (750-612)	
EN 50021	II 3 GD EEx nA II T4 (750-602)	
UL 1604	Class I Div2 ABCD T4A	
Marquage de conformité	CE	

Données techniques	
Tension max. via contacts de puissance	DC 24 V (750-602)
	AC / DC 0 V ... 230 V (750-612)
Courant max. via contacts de puissance	DC 10 A
Type de connexion	CAGE CLAMP®
Sections	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Longueur de dénudage	8...9 mm / 0,33 in
Dimensions : largeur	12 mm
Poids	environ 45 g (750-602)
	environ 40 g (750-612)
CEM CE -susceptibilité en réception	selon EN 50082-2 (1996)
CEM CE -en émission	selon EN 50081-1 (1993)
CEM Marine -susceptibilité en réception	selon Germanischer Lloyd (1997)
CEM Marine -en émission	selon Germanischer Lloyd (1997)