



Description du produit :

Note:

Autres caractéristiques du produit Amp-Tester WAGO

- Mesure de courant continu et alternatif
- Procédé de mesure True-RMS
- Fonction Data-Hold
- Logement de conducteur max. Ø 21 mm
- Taille compacte pour espaces réduits
- Résolution 0,01 A à 40 A
- Résolution 0,1 A à 200 A
- Fréquence d'échantillonnage 3 fois par seconde
- Fonction Auto-Power-Off
- CAT III 300 V
- Testé et approuvé par TÜV/GS
- CEI/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Données

Données techniques

Fonction principale de produit

Instruments de test et de mesure

Données du matériau

Poids 172 g

Dates commerciales

Country of origin	CN
GTIN	4050821051206
Customs Tariff No.	90303100900
Product Group	14 (Tools)

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.