



Construction

Dimensions totales (LxPxH):	150 x 80 x 30 mm
Matériel carter:	Plastique

Système de mesure

Capteur:	D
Lecture:	1
Plage de mesure (Max):	960
Plage de mesure (Min):	170
Précision (du [Max]):	1 %
Unités de mesure:	HB HL HRB HRC HV MPa

Fonctions

Connexion sans fil à l'imprimante:	oui
Fonction statistique:	oui
Identification automatique du capteur:	oui
Teste dans toutes les directions de contrainte, 360°:	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	50 °C

Prestation

Certificat d'étalonnage ISO:	961-131
------------------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Appareils de mesure la dureté
Product Group:	Duromètre électronique Leeb

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	380 x 280 x 80 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,560 kg
Poids net:	340 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis