



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Styler de mesure de dureté type Leeb pour le contrôle mobile des métaux

Caractéristiques

- Utilisation confortable : la conception compacte permet des applications beaucoup plus variées qu'avec les appareils traditionnels
- L'appareil de mesure est conçu pour être manipulé d'une seule main et permet ainsi à l'utilisateur un travail plus rapide et flexible
- Écran LCD moderne : optimisé pour les applications industrielles : l'éclairage forte et le rétroéclairage modulable permettent la lecture de n'importe quelle direction
- Essais dans toutes les directions de contrôle (360°) grâce à une fonction de compensation automatique
- Capteur de rebond interne incluse (type D)
- Affichage des valeurs mesurées : Rockwell (B et C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
- Bloc de référence de dureté non compris dans la quantité livrée
- Mémoire des données interne pour 500 données de mesure au maximum avec la date et l'heure
- Interface de données USB, y compris le câble d'interface USB
- **1** Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

- Incertitude de mesure ± 4 HLD
- Le poids plus petit spécifique sur un sous-sol solide : 2 kg avec accouplement fixe
- Épaisseur du matériau la plus fine mesurable : 3 mm, avec couplage sur base fixe
- Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 16 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 3 h
- Bloc d'alimentation externe de série
- Dimensions totales L×P×H 22×35×147 mm
- Poids net env. 0,20 kg

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Capteur	Plage de mesure	Lecture	Option
			[d]	Certificat d'étalonnage usine
SAUTER		HL	HL	KERN
HN-D	D	170 – 960	1	961-131