

KERN CM150-1N

Die Praktische mit Klappdeckel



Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de poche

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	205 x 136 x 32 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	313 g
Poids net:	165 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	85 x 128 x 25 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Surface de pesée (LxP):	71 x 79 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	200 mg
Poids de réglage recommandé:	100 g (M3)
Portée [Max]:	150 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	1500
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	g tl (Tw) tol

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm
------------------------------	----------

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Durée de service:	70 h
-------------------	------

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com