

# KERN CH15K20

Praktisch, preiswert und stets griffbereit

# KERN®



## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service:	20 h
-------------------	------

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128H
-------------------	----------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Dynamomètre

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	153 x 230 x 73 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	544 g
Poids net:	316 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	90 x 30 x 176,5 mm
Dimensions totales (LxPxH):	90 x 30 x 270 mm
Matériel carter:	Plastique

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	20 g
Linéarité:	40 g
Poids de réglage recommandé:	10 kg (M3)
Portée [Max]:	15 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,005
Reproductibilité:	20 g
Résolution:	750
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg lb N

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,100 cm
------------------------------	----------