

KERN CXB6K0.5

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale: | 85 % |
| Humidité de l'air minimale: | 15 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|------------------------|
| Durée de fonction: | 200 h |
| Durée de fonction: | 60 h |
| n/a: | EURO |
| Temps de charge: | 8 h |
| Tension d'entrée: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

| | |
|----------------|---------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de comptage |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 380 x 400 x 175 mm |
| Livraison: | 24 h |
| n/a: | 2800 |
| Poids brut: | 5,170 kg |
| Poids net: | 3,980 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 300 x 330 x 110 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds à vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 300 x 220 mm |

Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 30 min |
| Lecture [d]: | 500 mg |
| Linéarité: | 1 g |
| Poids de réglage recommandé: | 5 kg (M1) |
| Portée [Max]: | 6 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 500 mg |
| Résolution: | 12000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | g |

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,800 cm

Comptage

| | |
|---|--------|
| Poids de référence: | oui |
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 200 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 2 g |
| Résolution de comptage: | 30000 |

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |