

# KERN VHB2T1



Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht



## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Transpalette peseur

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1600 x 560 x 1220 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	109 kg
Poids net:	106 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

## Construction

Dimensions totales (LxPxH):	1550 x 555 x 1220 mm
Matériel carter:	Plastique

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	1 kg
Linéarité:	2 kg
Poids de réglage recommandé:	1500 kg (M2)
Portée [Max]:	2 t
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 kg
Résolution:	2000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	kg lb

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,800 cm
------------------------------	----------

## Fonctions

Fonction PRE-TARE:	oui
--------------------	-----

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service:	80 h
-------------------	------

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-251

Certificat DAkkS:	963-131
-------------------	---------