

KERN FKT36K0.1L

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Fonctions

Affichage de l'heure:	oui
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de dosage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction SLEEP:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesage sous la balance:	Crochet
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	20 h
Durée de fonction:	10 h
Durée de service:	20 h
n/a:	CH EURO

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

Prestation

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	500 mg
Poids de réglage recommandé:	20 kg (E2); 10 kg (E2)
Portée [Max]:	36 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	200 mg
Résolution:	360000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	* ct dwt g kg lb mo oz t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	4 mm

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	1 g
Résolution de comptage:	360000

KERN FKT36K0.1L



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	470 x 470 x 190 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	7,600 kg
Poids net:	6,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	350 x 390 x 120 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	340 x 240 mm