

Assortiment de 30 diodes lumineuses Kemo

Code : 182225

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/06-11/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Les LED contenues dans ce sachet sont des LED standards de différentes formes et couleurs. Toutes ces LED fonctionnent avec un courant de 10 mA ou moins. Chaque LED doit fonctionner avec une pré-résistance devant être limitée à un courant de 10mA. Ces LED ne peuvent fonctionner qu'avec une tension continue. Le pôle positif est symbolisé par la patte la plus longue. Le pôle négatif, quant à lui, est symbolisé par la patte la plus courte. Vous trouverez, ci-après, des exemples de raccordement. Suivant leur couleur, les LED ont une tension de fonctionnement différente.

Rouge : env 1.6V

Vert : env 2.1V

Jaune : env 1.8V

Infrarouge : env 1 V (lumière invisible par l'humain, pour les télécommandes infrarouges).

