Fiche de données

SAIE-M12B-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M12B-8S0.5U HW
Référence	1223650050
Version	Connecteurs à équiper, M12, PG 9, Nombre de pôles: 8
GTIN (EAN)	4050118145700
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

SAIE-M12B-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	47 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Couleur de la gaine	noir	Courant nominal	2 A
Courant nominal	4 A (5 pôles), 2 A (8 pôles)	Degré de protection	IP68
Diamètre extérieur du conducteur	-	Filetage du raccordement	M12
Longueurs de câbles / brins	0,5 m	Matériau	PUR/ PVC
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé	Nombre de pôles	8
Plage de températures du coffret	-5 ... +70 °C	Presse-étoupes	PG 9
Section du conducteur	0,25 mm²	Surface du contact	doré
Tension nominale	60 V	Tension nominale	125 V (5 pôles)/ 60 V (8 pôles)
Type de raccordement	Femelle		

Classifications

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Agréments

Agréments	EAC
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

Date de création 4 juin 2019 13:28:58 CEST

SAIE-M12B-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Schéma




Schéma des pôles

