

**Ethernet industriel
IE-SFP-1GSXLC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

- Prise en charge du DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Compatible IEEE 802.3z (modules SFP Gigabit Ethernet)
- Compatible IEEE 802.3u (modules SFP Gigabit Ethernet)
- Entrées et sorties LVPECL symétriques (modules SFP Gigabit Ethernet)
- Entrées et sorties PECL symétriques (modules SFP Fast Ethernet)
- Affichage de reconnaissance de signaux TTL
- Enfichable pendant le fonctionnement (enfichable à chaud)
- Produit laser classe 1 ; conforme à EN60825-1

Informations générales de commande

Type	IE-SFP-1GSXLC
Référence	1241490000
Version	SFP-Modul, 0 °C...60 °C, Gigabit-Ethernet, Multimode, Connecteur enfichable LC, 500 m
GTIN (EAN)	4050118029512
Cdt.	1 pièce(s)

**Ethernet industriel
IE-SFP-1GSXLC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	34,8 g
-----------	--------

Conformité et agréments CEM

Navigation	DNV-GL	Sécurité	UL, TÜV
------------	--------	----------	---------

Conditions ambiantes

Humidité	5 à 95 % (sans condensation)	Température de fonctionnement, max.	60 °C
Température de fonctionnement, min.	0 °C	Température de stockage, max.	85 °C
Température de stockage, min.	-40 °C		

Garantie

Période	3 ans
---------	-------

Interfaces

Connecteur enfichable	Duplex-LC	Ports Ethernet	1
-----------------------	-----------	----------------	---

fibre optique Ethernet gigabit

Distances typiques Ethernet gigabit	550 m (50/125 µm, 400 MHz * km ou 62,5/125 µm, 500 MHz * km @ 850 nm, câble en fibre optique multimode)	Link-Budget Ethernet gigabit	8,5 dB
Longueur d'onde Ethernet gigabit	850 nm	Réserve système Ethernet gigabit	0 dBm
Sensibilité de réception Ethernet gigabit	-18 dBm	TX max. Ethernet gigabit	-4 dBm
TX min. Ethernet gigabit	-9,5 dBm		

Classifications

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	DNV-GL certificate EU Declaration of Conformity
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN
Notification de modification produit	Product Change Notification IE-SFP-1GSXLC-series