

**Ethernet industriel
IE-SFP-1GLHXLC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

- Prise en charge du DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Compatible IEEE 802.3z (modules SFP Gigabit Ethernet)
- Compatible IEEE 802.3u (modules SFP Gigabit Ethernet)
- Entrées et sorties LVPECL symétriques (modules SFP Gigabit Ethernet)
- Entrées et sorties PECL symétriques (modules SFP Fast Ethernet)
- Affichage de reconnaissance de signaux TTL
- Enfichable pendant le fonctionnement (enfichable à chaud)
- Produit laser classe 1 ; conforme à EN60825-1

Informations générales de commande

Type	IE-SFP-1GLHXLC
Référence	1241520000
Version	SFP-Modul, 0 °C...60 °C, Gigabit-Ethernet, Singlemode, Connecteur enfichable LC, 40 km
GTIN (EAN)	4050118029369
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Ethernet industriel IE-SFP-1GLHXLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 67 g

Conformité et agréments CEM

Navigation DNV-GL Sécurité UL, TÜV

Conditions ambiantes

Humidité	5 à 95 % (sans condensation)	Température de fonctionnement , max.	60 °C
Température de fonctionnement , min.	0 °C	Température de stockage, max.	85 °C
Température de stockage, min.	-40 °C		

Garantie

Période 3 ans

Interfaces

Connecteur enfichable Duplex-LC Ports Ethernet 1

fibres optiques Ethernet gigabit

Distances typiques Ethernet gigabit	40 km (9/125 µm, câble en fibre optique monomode)	Link-Budget Ethernet gigabit	20 dB
Longueur d'onde Ethernet gigabit	1 310 nm	Réserve système Ethernet gigabit	-3 dBm
Sensibilité de réception Ethernet gigabit	-24 dBm	TX max. Ethernet gigabit	1 dBm
TX min. Ethernet gigabit	-4 dBm		

Classifications

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité [DNV-GL certificate](#)
[EU Declaration of Conformity](#)
Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)