

RS
RS 16AIO DP SD Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les interfaces analogiques sont équipées de connecteurs débrochables Sub-D et garantissent de ce fait le blindage nécessaire suffisant pour la transmission des signaux analogiques. Elles sont en outre équipées d'isolateurs très utiles et de douilles de test pour la mesure de la tension ou du courant.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Type | RS 16AIO DP SD Z |
| Référence | 1308270000 |
| Version | Interface, RS, 2 fils, Raccordement à ressort |
| GTIN (EAN) | 4050118110623 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |

**RS
RS 16AIO DP SD Z**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|--------|-------------------|------------|
| Longueur | 205 mm | Longueur (pouces) | 8,071 inch |
| Largeur | 87 mm | Largeur (pouces) | 3,425 inch |
| Hauteur | 72 mm | Hauteur (pouces) | 2,835 inch |
| Poids net | 351 g | | |

Températures

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement , max. | 50 °C | Température de fonctionnement , min. | -20 °C |
| Température de stockage, max. | 60 °C | Température de stockage, min. | -40 °C |
| Température de fonctionnement | -20...50 °C | Température de stockage | -40...60 °C |

Données de raccordement

| | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Raccordement côté commande | Connecteurs Sub-D, selon CEI 60807 / DIN 41652 | Nombre de pôles (côté commande) | 37 pôles mâle |
| Raccordement côté installation | LMNZF 5.08mm | Raccordement alimentation | LMNZF 5.08mm |
| Système de câblage | 2 fils | Raccordement du conducteur de protection | Blindage sur connecteur sub-D |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------------------|--------|------------------------------------|---|
| Affichage LED d'état par canal | Non | Sectionnement par voie | Non |
| Point de mesure de la tension | Non | Point de test de mesure de courant | Non |
| Type de point de test | Non | LED état tension d'alimentation | Non |
| Fusible alimentation électrique | 3,15 A | Polarité masse | positif ou négatif au choix via cavalier enfichable |

Caractéristiques nominales

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| Tension de fonctionnement | ≤ 25 V AC / 50 V DC | Courant max. pour masse | 3,15 A |
| Courant maximal par canal | 0,5 A | | |

Coordination de l'isolation (EN50178)

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Selon | DIN EN 50178 | Tension nominale | < 50 V AC |
| Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
| Contrôle de la tension d'impulsion | 0,8 kV | Contrôle de la rigidité électrique | 0,35 kVAC |

Raccordement installation

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Type de la connexion | Raccordement à ressort | Plage de raccordement, min. | 0,13 mm ² |
| Plage de raccordement, max. | 2,5 mm ² | Rigide, min. H05(07) V-U | 0,5 mm ² |
| Rigide, max. H05(07) V-U | 6 mm ² | Flexible, min. H05(07) V-K | 0,5 mm ² |
| souple, max. H05(07) V-K | 4 mm ² | Flexible avec embout, max. | 2,5 mm ² |
| Flexible avec embout, min. | 0,5 mm ² | Embouts isolés, max. | 2,5 mm ² |
| Section du conducteur min., AWG | AWG 26 | Section du conducteur max., AWG | AWG 12 |
| Couple de serrage, min. | 0,5 Nm | Couple de serrage, max. | 0,6 Nm |
| Longueur de dénudage | 6 mm | | |

Fiche de données
**RS
RS 16AIO DP SD Z**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Raccordement alimentation

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Type de connexion | Raccordement à ressort | Plage de raccordement, min. | 0,13 mm ² |
| Plage de raccordement, max. | 2,5 mm ² | Rigide, min. H05(07) V-U | 0,5 mm ² |
| Rigide, max. H05(07) V-U | 6 mm ² | Flexible, min. H05(07) V-K | 0,5 mm ² |
| souple, max. H05(07) V-K | 4 mm ² | Flexible avec embout, max. | 2,5 mm ² |
| Flexible avec embout, min. | 0,5 mm ² | Douilles avec embouts isolés, max. | 2,5 mm ² |
| Section du conducteur, min. AWG | AWG 26 | Section du conducteur, max. AWG | AWG 12 |
| Couple de serrage, min. | 0,5 Nm | Couple de serrage, max. | 0,6 Nm |
| Longueur de dénudage | 6 mm | | |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001423 | ETIM 5.0 | EC002780 |
| ETIM 6.0 | EC002780 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-24-22-08 | eClass 6.2 | 27-14-11-52 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-52 | eClass 8.1 | 27-14-11-52 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-52 | eClass 9.1 | 27-14-11-52 |

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

 Brochure/Catalogue [CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

Fiche de données**RS
RS 16AIO DP SD Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dessins**