
Données de base

# MSTBVA 2,5 HC/12-G

Référence: 1924295

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1924295

Embase, Intensité nominale: 16 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 12, Pas: 5 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 600372 |
| Unité d'emballage | 50 pcs. |
| Tarif douanier | 85366990 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 355 (CC-2009) |

## Données techniques

### Cotes / pôles

| | |
|---|---|
| Longueur | 8,6 mm |
| Pas | 5 mm |
| Cote a | 55 mm |
| Nombre de pôles | 12 |
| Dimensions des picots | 1 x 1 mm |
| Ecartement des picots | 5,00 mm |
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Famille d'articles | MSTBVA 2,5 HC/..-G |

| | |
|---|---|
| Groupe d'isolant | I |
| Tension de choc assignée (III/3) | 4 kV |
| Tension de choc assignée (III/2) | 4 kV |
| Tension de choc assignée (II/2) | 4 kV |
| Tension assignée (III/2) | 320 V |
| Tension assignée (II/2) | 400 V |
| Connexion selon la norme | EN-VDE |
| Intensité nominale $I_N$ | 16 A (voir courbe de derating) |
| Tension nominale $U_N$ | 250 V |
| Courant de charge maximal | 16 A |
| Matériau isolant | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Coloris | vert |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup B | 300 V |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup B | 16 A |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup D | 15 A |

## Approbations

Homologations: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---|---|---|
| **Connecteur mâle/adaptateur** | | |
| 1734401 | CR-MSTB | Cavalier de détrompage, s'insère dans la partie évidée de l'embase ou de l'élément enfichable inversé, isolant rouge |

**Montage**

| | | |
|---|---|---|
| 1755477 | MSTB-BL | Cache, pour constituer des groupes, s'enfiche sur le picot, isolant vert |

**Repérage**


| | | |
|---|---|---|
| 0804183 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN | Cartes de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-(99)100, Type de montage: Collage, pour BJ au pas de : 5 mm |

## Produits complémentaires


| Article | Désignation | Description |
|---|---|---|
| **Généralités** | | |
| 1911952 | MSTB 2,5 HC/12-ST | Elément enfichable, Intensité nominale: 16 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 12, Pas: 5 mm, Connectique: Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain |
| 1912391 | MVSTBR 2,5 HC/12-ST | Elément enfichable, Intensité nominale: 16 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 12, Pas: 5 mm, Connectique: Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain |
| 1912838 | MVSTBW 2,5 HC/12-ST | Elément enfichable, Intensité nominale: 16 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 12, Pas: 5 mm, Connectique: Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain |

## Schémas


Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Diagramme





**Type : FKC 2,5 HC/...-ST avec MSTBVA 2,5 HC/...-G**




**Type : MVSTBR 2,5 HC/..-ST avec MSTBVA 2,5 HC/..-G**

Dessin coté



## Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques