

CIE #96 boîtiers HDC 32B SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	HDC 32B SBU 2PG29G
Référence	1666920000
Version	CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65, Embase en saillie, Etriers transversaux sur I,92embase, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 29
GTIN (EAN)	4008190424121
Cdt.	1 pièce(s)

CIE #96 boîtiers
HDC 32B SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	97 mm	Largeur (pouces)	3,819 inch
Hauteur	79 mm	Hauteur (pouces)	3,11 inch
Profondeur	139,4 mm	Profondeur (pouces)	5,488 inch
Cote de fixation largeur	112 mm	Cote de fixation hauteur	67 mm
Poids net	642 g		

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Boîtiers CEM	Non	Degré de protection	IP65
Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable
Surface	Électrolaqué		

Dimensions

Distance des trous, longueur A2	112 mm	Entrée du câble	a. filetage
Hauteur boîtier B	79 mm	Hauteur socle B1	5 mm
Largeur boîtier C	82,5 mm	Largeur socle C1	92,5 mm
Longueur boîtier	94 mm		

Version

Entrée du câble	a. filetage	Filetage (intérieur)	PG 29
Forme	Standard	Indiqué pour ModuPlug®	Oui
Joint	NBR	Nombre d'entrées de câble latéralement	2
Nombre d'entrées de câble vers le haut	0	Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	sous-partie
Taille	10	Taille des entrées de câbles	PG 29
Type	Base du boîtier	Version boîtier	Embase en saillie
Version système de fermeture	Etriers transversaux sur I#92embase	Version étrier	Etrier transversal

Classifications

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Date de création 4 juin 2019 14:06:46 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

CIE #96 boîtiers HDC 32B SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Documentation technique	1666920000 HDC 32B SBU 2PG29G STP Blatt 1.pdf
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données

CIE #96 boîtiers
HDC 32B SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins