

**CIE #96 Connecteur enfichable
HDC HP 250 F 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

Type	HDC HP 250 F 95
Référence	1079770000
Version	CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 3000 V, 250 A, Raccordement à sertir, Taille: 250
GTIN (EAN)	4032248841882
Cdt.	1 pièce(s)

**CIE #96 Connecteur enfichable
HDC HP 250 F 95**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	83,2 mm	Longueur (pouces)	3,276 inch
Poids net	117,8 g	Diamètre	32 mm

Températures

Température limite	-50 °C ... 120 °C
--------------------	-------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Courant nominal (DIN EN 61984)	250 A
Degré de pollution	PD 2 (PD 3)	Matériau	Alliage de cuivre
Matériau isolant	Polyamide with fibre optic	Résistance de passage	≤ 0,1 mΩ
Section de raccordement du conducteur	95 mm ²	Surface	Argent passivé
Série	HighPower	Taille	250
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	15 kV	Tension nominale (DIN EN 61984)	3 000 V
Tenue d'isolation	10 ¹⁰ Ω	Type	Femelle

Caractéristiques de raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement à sertir, Raccordement vissé
-------------------------	--

Contact puissance

Courant nominal (DIN EN 61984), contact puissance	250 A	Longueur de dénudage, contact puissance	24 mm
Tension de choc nominale (DIN EN 61984), contact puissance	15 kV	Tension nominale (DIN EN 61984) contact de puissance	3 000 V
Type de raccordement contact puissance	Raccordement à sertir		

Version

Longueur de dénudage, raccordement nominal	24 mm	Matériau	Alliage de cuivre
Résistance de passage	≤ 0,1 mΩ	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 3/0
Section de raccordement du conducteur, max.	95 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	95 mm ²
Surface	Argent passivé	Taille	250
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

Classifications

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000796	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-05	eClass 8.1	27-44-02-05
eClass 9.0	27-44-02-04	eClass 9.1	27-44-02-04

CIE #96 Connecteur enfichable HDC HP 250 F 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP

CIE #96 Connecteur enfichable HDC HP 250 F 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

