

**CIE #96 boîtiers
HDC IP68 24B MD 3M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**IP68**

Les boîtiers RockStar® HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

Informations générales de commande

Type	HDC IP68 24B MD 3M32
Référence	1119980000
Version	CIE ,96 boîtiers, Taille: 8, Degré de protection: IP68, IP69K, Couverture, Bouchon vissé, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
GTIN (EAN)	4032248957316
Cdt.	1 pièce(s)

**CIE #96 boîtiers
HDC IP68 24B MD 3M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	57 mm	Largeur (pouces)	2,244 inch
Hauteur	19 mm	Hauteur (pouces)	0,748 inch
Profondeur	181 mm	Profondeur (pouces)	7,126 inch
Cote de fixation largeur	164 mm	Poids net	437 g

Températures

Température limite	-50 °C ... 120 °C
--------------------	-------------------

Caractéristiques générales

Boîtiers CEM	Oui	Couple de serrage	11 Nm
Degré de protection	IP68, IP69K	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable	Surface	Électrolaqué
Série	HighPower		

Version

Couple de serrage	11 Nm	Entrée du câble	a. filetage
Filetage (intérieur)	M 32	Forme	Standard
Joint	Caoutchouc siliconé	Nombre d'entrées de câble latéralement	0
Nombre d'entrées de câble vers le haut	3	Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Couvercle
Taille	8	Taille des entrées de câbles	M 32
Type	Protection	Version boîtier	Couvercle
Version système de fermeture	Bouchon vissé	Version étrier	Bouchon vissé

Classifications

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP