

**CIE #96 boîtiers
HDC 16A SLU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	HDC 16A SLU 2M25G
Référence	1788760000
Version	CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65, Embase en saillie, Etrier longitudinal sur I,92embase, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25
GTIN (EAN)	4032248206308
Cdt.	1 pièce(s)

**CIE #96 boîtiers
HDC 16A SLU 2M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	62,7 mm	Largeur (pouces)	2,468 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Profondeur	96 mm	Profondeur (pouces)	3,78 inch
Cote de fixation largeur	64 mm	Cote de fixation hauteur	40 mm
Poids net	207 g		

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Boîtiers CEM	Non	Degré de protection	IP65
Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable
Surface	Électrolaque		

Dimensions

Distance des trous, longueur A2	64 mm	Entrée du câble	a. filetage
Hauteur boîtier B	57 mm	Hauteur socle B 1	4 mm
Largeur boîtier C	29,5 mm	Largeur socle C 1	50 mm
Longueur boîtier	79 mm		

Version

Entrée du câble	a. filetage	Filetage (intérieur)	M 25
Forme	Standard	Indiqué pour ModuPlug®	Non
Nombre d'entrées de câble latéralement	2	Nombre d'entrées de câble vers le haut	0
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	sous-partie	Taille	5
Taille des entrées de câbles	M 25	Type	Base du boîtier
Version boîtier		Version système de fermeture	Etrier longitudinal sur l#92embase
Version étrier	Embase en saillie Etrier longitudinal		

Classifications

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Date de création 4 juin 2019 14:26:45 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

CIE #96 boîtiers HDC 16A SLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Documentation technique	1788760000 HDC 16A SLU 2M25G STP Blatt__1.pdf
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP