

SAI actifs
SAI-AU M12 SB 4Thermo**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A côté des modules d'entrées/sorties digitales bien connus il existe également dans la gamme SAI-Pro des modules de comptage, des modules thermocouple, PT100 et des modules analogiques. Cette gamme complète ouvre toutes les possibilités.

Informations générales de commande

Type	SAI-AU M12 SB 4Thermo
Référence	1938720000
Version	SAI actifs, Subbus
GTIN (EAN)	4032248612703
Cdt.	1 pièce(s)

SAI actifs

SAI-AU M12 SB 4Thermo

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	155 mm	Longueur (pouces)	6,102 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Poids net	282 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	60 °C	Température de fonctionnement , min.	0 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	0 °C...60 °C	Température de stockage	-25 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Certificat	CE, cULus	Classe d'inflammabilité selon UL 94	5VA
Degré de protection	IP67	LxIxH	155 / 30 / 32
Masse	< 200 g	Matériau de base du boîtier	Pocan, PBT

Entrées numériques

Filtre d'entrée	configurable	Indicateur de diagnostic	rouge
-----------------	--------------	--------------------------	-------

Raccordements

Connexion au bus secondaire (SUB-IN)	1 x mâle M8 4 pôles, Codage A	Connexion au bus secondaire (SUB-OUT)	1 x femelle M8 4 pôles, Codage A
Raccordements E/S	4 x femelle M12, 5 pôles codage A		

Sorties numériques

Indicateur de diagnostic	rouge
--------------------------	-------

Tension d'alimentation

Protection contre inversions de polarité	Oui	Seuils	18 V DC ... 30 V DC
Tension de fonctionnement	24 V		

Classifications

ETIM 3.0	EC001597	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC001601
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.0	27-24-26-05
eClass 9.1	27-24-26-90		

SAI actifs SAI-AU M12 SB 4Thermo

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de
conformité

[Declaration of Conformity_DE_PN45](#)

Brochure/Catalogue

[CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Données techniques

[EPLAN, WSCAD](#)