

**RSSD  
RS SD9B UNC 4.40 LP2N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les interfaces passives pour la transmission des signaux d'un connecteur débrochable Sub-D équipé de la technique à ressort selon la norme IEC 807-2 / DIN 41652.

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Groupe avec connecteurs femelles et débrochables à 9, 15, 37 et 50 pôles.
- Branchement électrique un par un entre les raccordements de commande et d'installation.
- Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | RS SD9B UNC 4.40 LP2N                                                                                |
| Référence  | <a href="#">8003911001</a>                                                                           |
| Version    | Interface, RSSD, Connecteurs Sub-D, selon CEI 60807 / DIN 41652, 9 pôles femelle, Raccordement vissé |
| GTIN (EAN) | 4032248047277                                                                                        |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                           |

**RSSD**  
**RS SD9B UNC 4.40 LP2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|           |       |                   |            |
|-----------|-------|-------------------|------------|
| Longueur  | 45 mm | Longueur (pouces) | 1,772 inch |
| Largeur   | 87 mm | Largeur (pouces)  | 3,425 inch |
| Hauteur   | 76 mm | Hauteur (pouces)  | 2,992 inch |
| Poids net | 102 g |                   |            |

**Températures**

|                                      |           |                                      |             |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement , max. | 55 °C     | Température de fonctionnement , min. | 0 °C        |
| Température de stockage, max.        | 70 °C     | Température de stockage, min.        | -40 °C      |
| Température de fonctionnement        | 0...55 °C | Température de stockage              | -40...70 °C |

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Données de raccordement**

|                                |                                                |                                 |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Raccordement côté commande     | Connecteurs Sub-D, selon CEI 60807 / DIN 41652 | Nombre de pôles (côté commande) | 9 pôles femelle |
| Raccordement côté installation | LP2N 5.08mm                                    | Mise à la terre                 | Non             |

**Caractéristiques nominales**

|                          |       |                               |       |
|--------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Tension nominale (texte) | 100 V | Courant nominal par connexion | 1,5 A |
|--------------------------|-------|-------------------------------|-------|

**Coordination de l'isolation (EN50178)**

|                                    |              |                    |       |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| Selon                              | DIN EN 50178 | Tension nominale   | 100 V |
| Catégorie de surtension            | II           | Degré de pollution | 2     |
| Contrôle de la tension d'impulsion | 0,8 kV       |                    |       |

**Raccordement installation**

|                                 |                     |                                 |                      |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| Type de la connexion            | Raccordement vissé  | Plage de raccordement, min.     | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Plage de raccordement, max.     | 6 mm <sup>2</sup>   | Rigide, min. H05(07) V-U        | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Rigide, max. H05(07) V-U        | 6 mm <sup>2</sup>   | Flexible, min. H05(07) V-K      | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| souple, max. H05(07) V-K        | 4 mm <sup>2</sup>   | Flexible avec embout, max.      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Flexible avec embout, min.      | 0,5 mm <sup>2</sup> | Embouts isolés, max.            | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section du conducteur min., AWG | AWG 26              | Section du conducteur max., AWG | AWG 12               |
| Couple de serrage, min.         | 0,5 Nm              | Couple de serrage, max.         | 0,6 Nm               |
| Longueur de dénudage            | 6 mm                |                                 |                      |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001419    | ETIM 4.0   | EC001421    |
| ETIM 5.0   | EC001421    | ETIM 6.0   | EC002780    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-24-22-04 |
| eClass 6.2 | 27-24-22-04 | eClass 7.1 | 27-14-11-52 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-52 | eClass 9.0 | 27-14-11-52 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-52 |            |             |

### **RSSD RS SD9B UNC 4.40 LP2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

### Téléchargements

Données techniques

[WSCAD](#)

### **RSSD RS SD9B UNC 4.40 LP2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



N: Number of poles