

SAI passifs
SAI-8-MHD 5P M12 OL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Presse-étoupe : M25 pour câbles avec un diamètre d'isolant extérieur de 13 mm à 18 mm. Le répartiteur SAI avec presse-étoupe M25 est bien adapté aux câbles suivants :

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm jusqu'à 21 x 0,75 mm
- 14 x 1,00 mm jusqu'à 20 x 1,00 mm
- 8 x 1,50 mm jusqu'à 16 x 1,50 mm

Informations générales de commande

Type	SAI-8-MHD 5P M12 OL
Référence	1740193000
Version	SAI passifs, Répartiteur passif capteurs-actionneurs, M12, Version avec capot et connecteur M25, Non
GTIN (EAN)	4032248298938
Cdt.	1 pièce(s)

SAI passifs SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 565 g

Températures

Température de fonctionnement -

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du conducteur, min. 14 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max. 18 mm
Presse-étoupes M 25	Sortie répartiteur Version avec capot et connecteur M25

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier	Pocan (module de base), Zinc injecté (partie supérieure de boîtier)	Matériau des contacts	CuZn
Surface du contact	doré		

Caractéristiques techniques générales

Nombre de pôles 5	Nombre de contacts femelles 8
Filetage du raccordement M12	LED Non

Caractéristiques électriques

Courant max. par emplacement 4 A	Tenue d'isolation $10^9 \Omega$
----------------------------------	---------------------------------

Câble de données techniques

Nombre de pôles 5	Diamètre extérieur du conducteur, min. 14 mm
Diamètre extérieur du conducteur, max. 18 mm	

Classifications

ETIM 3.0 EC000830	ETIM 4.0 EC000830
ETIM 5.0 EC000830	ETIM 6.0 EC002585
eClass 6.2 27-06-91-90	eClass 7.1 27-06-91-90
eClass 8.1 27-06-91-90	eClass 9.0 27-44-01-08
eClass 9.1 27-44-01-08	

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

SAI passifs **SAI-8-MHD 5P M12 OL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Données techniques	WSCAD

SAI passifs SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Schéma

