Fiche de données

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les interfaces passives pour la transmission des signaux d'un connecteur débrochable Sub-D équipé de la technique à ressort selon la norme IEC 807-2 / DIN 41652.
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
• Groupe avec connecteurs femelles et débrochables à 9, 15, 37 et 50 pôles.
• Branchement électrique un par un entre les raccordements de commande et d'installation.
• Modules à triple étage extrêmement compacts pour la fixation sur des rails profilés standard TS35 ou TS32.

Informations générales de commande

Type	RS SD25 SZ
Référence	8537370000
Version	Interface, RSSD, Connecteurs Sub-D, selon CEI 60807 / DIN 41652, 25 pôles mâle, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4032248173051
Cdt.	1 pièce(s)

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	80 mm	Longueur (pouces)	3,15 inch
Largeur	87 mm	Largeur (pouces)	3,425 inch
Hauteur	63,6 mm	Hauteur (pouces)	2,504 inch
Poids net	112,28 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	55 °C	Température de fonctionnement , min.	0 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	0...55 °C	Température de stockage	-40...70 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Données de raccordement

Raccordement côté commande	Connecteurs Sub-D, selon CEI 60807 / DIN 41652	Nombre de pôles (côté commande)	25 pôles mâle
Version système de fermeture	UNC 4/40	Raccordement côté installation	LM2NZF 5.08mm
Mise à la terre	Non		

Caractéristiques nominales

Tension nominale (texte)	100 V	Courant nominal par connexion	1,5 A

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon	DIN EN 50178	Tension nominale	100 V
Catégorie de surtension	II	Degré de pollution	2
Contrôle de la tension d'impulsion	0,8 kV		

Raccordement installation

Type de la connexion	Raccordement à ressort	Plage de raccordement, min.	0,13 mm²
Plage de raccordement, max.	2,5 mm²	Rigide, min. H05(07) V-U	0,2 mm²
Rigide, max. H05(07) V-U	2,5 mm²	Flexible, min. H05(07) V-K	0,2 mm²
souple, max. H05(07) V-K	1,5 mm²	Flexible avec embout, max.	1,5 mm²
Flexible avec embout, min.	0,25 mm²	Embouts isolés, max.	1,5 mm²
Section du conducteur min., AWG	AWG 24	Section du conducteur max., AWG	AWG 14
Longueur de dénudage	7,5 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC001419	ETIM 4.0	EC001421
ETIM 5.0	EC001421	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-24-22-04
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

Fiche de données

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme


Téléchargements

Données techniques	WSCAD

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins



N: Number of poles