WK 1/4 C6,3 E6,3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.
Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de rechange.
• Modèle compact et particulièrement léger
• Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
• Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
• Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
• Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
• Lames de rechange en acier de haute qualité à faible taux d'usure
• Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
• Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

Informations générales de commande

Type	WK 1/4 C6,3 E6,3
Référence	9202510000
Version	Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248501649
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

WK 1/4 C6,3 E6,3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6,299 inch
Poids net	35 g	Diamètre	11 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002120
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-92-19
eClass 9.1	21-04-04-90		

Agréments

Agréments

Téléchargements

Brochure/Catalogue
CAT 3 HDC 17/18 EN
CAT 6 TOOLS 15/16 EN
CAT 5 ENCL 17/18 EN