

SAIL-VSCD-10U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câble de liaison avec connecteurs M12 et extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les électrovannes sont toutes équipées d'un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C selon la DIN et le standard industriel. En position enfichée on atteint l'indice de protection IP67. L'orientation de sortie est également très importante. Chez Weidmüller ce sont les versions 0 degré qui sont livrées ce qui signifie que la direction de la sortie de câble correspond au contact PE.

Informations générales de commande

Disponible jusqu'à	2013-12-01
Type	SAIL-VSCD-10U(0.5)
Référence	1845201000
Version	Connecteurs d'électrovannes avec joint incorporé, Extrémité libre - Connecteur EV, CD
GTIN (EAN)	4032248358908
Cdt.	1 pièce(s)

SAIL-VSCD-10U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	384 g
-----------	-------

Températures

Plage de température d'utilisation, max. 80 °C

Température de fonctionnement, max. 80 °C

Plage de température d'utilisation, min. -25 °C

Température de fonctionnement, min. -25 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques câble

Nombre de pôles 3

Longueur du câble 10 m

Matériau de la gaine PUR

Halogène Non

Section du conducteur 0,5 mm²

Blindé Non

Couleur de la gaine noir

Caractéristiques techniques généralesVersion Extrémité libre -
Connecteur EVCodage Forme boîtier C DIN (8
mm)

Surface du contact étamé

Tension nominale 24 V

Plage de températures du coffret -25...+80 °C

Filetage du raccordement autres

Degré de protection IP67, Vissé

LED Oui

Courant nominal 4 A

Protection par coupe-circuits Diode d'écrêtage

Classifications

ETIM 3.0 EC001855

ETIM 5.0 EC001855

UNSPSC 30-21-18-10

eClass 6.2 27-27-92-18

eClass 8.1 27-06-91-90

eClass 9.1 27-06-03-11

ETIM 4.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

eClass 5.1 27-26-07-01

eClass 7.1 27-06-91-90

eClass 9.0 27-06-03-12

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

TéléchargementsBrochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-VSCD-10U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté





Schéma des pôles



Schéma

