

SAI-8-M 4P Exi Z1 OL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les répartiteurs passifs M12 sont disponibles dans les modèles et les versions les plus diverses. Des version particulières comme les répartiteurs SAI pour le domaine EX ou des versions M8 ergonomiques sont exclusivement disponibles chez Weidmüller. Ces produits innovants sont protégés par de nombreux brevets.

Informations générales de commande

Type	SAI-8-M 4P Exi Z1 OL
Référence	1894380000
Version	Répartiteur passif capteurs-actionneurs, M12, Version avec capot Ex, Non
GTIN (EAN)	4032248508778
Cdt.	1 pièce(s)

SAI-8-M 4P Exi Z1 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	289 g
-----------	-------

Températures

Plage de température d'utilisation, max. 40 °C

Température de fonctionnement, max. 40 °C

Température de fonctionnement -20 - 40°C

Plage de température d'utilisation, min. -20 °C

Température de fonctionnement, min. -20 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques de raccordement

Plage de serrage, min.

0,1 mm²

Rangement

Standard

Type de raccordement PE

Raccordement vissé

Plage de serrage, max.

1,5 mm²

Sortie répartiteur

Version avec capot Ex

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier

Pocan

Couleur du boîtier

gris, RAL 7032

Raccord fileté femelle

CuZn, nickelé

Surface du contact

doré

Matériau répartiteur

Plastique

Matériau du joint du capot

Viton

Matériau des contacts

CuZn

Matériau du support des contacts

PBT (UL 94 V0)

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection

IP68

Nombre de contacts femelles

8

Degré de pollution

3

Cycles d'enchâssage

≤ 50

LED capteur

Non

Couleur de LED pour indicateur E/S

Jaune

Nombre de pôles

4

Filetage du raccordement

M12

Tenue au feu

V-0

LED

Non

Couleur de LED pour indicateur de fonctionnement

vert

Caractéristiques électriques

Tension nominale, min.

10 V

Tension d'essai

1 kV

Courant total

2,3 A

Tenue d'isolation

10⁹ Ω

Tension nominale, max.

30 V

Courant max. par emplacement

100 mA

Courant par signal

100 mA

Câble de données techniques

Nombre de pôles

4

Classifications

ETIM 3.0

EC001856

ETIM 5.0

EC002585

UNSPSC

30-21-18-01

eClass 7.1

27-06-91-90

eClass 9.0

27-44-01-08

ETIM 4.0

EC002585

ETIM 6.0

EC002585

eClass 6.2

27-06-91-90

eClass 8.1

27-06-91-90

eClass 9.1

27-44-01-08

SAI-8-M 4P Exi Z1 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ATEX - KEMA

ROHS

Conforme

Téléchargements


Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	WSCAD

SAI-8-M 4P Exi Z1 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Schéma

