

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
POK MOPL 2525****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Plaques de montage pour boîtiers Klippon® POK**

Plaques de montage en tôle d'acier de 2 mm, pour montage longitudinal et transversal de rails DIN, ou pour le montage de composants directement sur les plaques de montage.

Informations générales de commande

Type	POK MOPL 2525
Référence	9510640000
Version	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 233 mm, Largeur: 238 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, autres, argent
GTIN (EAN)	4008190498283
Cdt.	1 pièce(s)

Klippon POK (boîtier vide en polyester) POK MOPL 2525

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	238 mm	Largeur (pouces)	9,37 inch
Hauteur	233 mm	Hauteur (pouces)	9,173 inch
Profondeur	1,5 mm	Profondeur (pouces)	0,059 inch
Cote de fixation largeur	227 mm	Cote de fixation hauteur	100 mm
Poids net	441 g		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1,5 mm	Matériau	Tôle d'acier, zinguée
Surface	autres		

Caractéristiques générales accessoires

Cote de fixation hauteur	100 mm	Cote de fixation largeur	227 mm
Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	1,5 mm
Surface	autres	Type de fixation	Vissé

Classifications

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP