

TM
TM 205/15 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Notre large gamme d'étuis TM sont exploitables de manière universelle. Du conducteur fin au câble de grand diamètre externe, un vaste spectre d'applications est couvert. La gamme offre la meilleure protection aux étiquettes contre les agressions extérieures. Les étuis TM offrent une grande flexibilité de montage. Cinq longueurs différentes sont disponibles (12, 15, 18, 20 et 30 mm) et onze tailles – un type d'étiquette pour tous les étuis.

- Protection optimale des repères enfichables marquées
- Large palette d'utilisation pour les fils et les câbles
- Un type d'étiquette pour toutes les sections
- TMX 30 pour fixation par collier de serrage (largeur 4,6 mm)

Informations générales de commande

Type	TM 205/15 V0
Référence	1806250000
Version	TM, Étui x 18 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 10 - 14 mm
GTIN (EAN)	4032248275762
Cdt.	200 pièce(s)

TM
TM 205/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0,709 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Profondeur	18 mm	Profondeur (pouces)	0,709 inch
Poids net	1,15 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	transparent
Industries recommandées	Transports, Machines	Largeur	18 mm
Matériau	PVC	Type d'impression	vierge
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	10 - 14 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	14 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	10 mm	Section de raccordement du conducteur, max.	35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	16 mm²		

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP
Notification de modification produit	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN