

**Série SAK**  
**STB 16/D7/4/M4 SAK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Figure similaire

**Klippon® Connect avec technologie de  
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | STB 16/D7/4/M4 SAK35       |
| Référence  | <a href="#">0140200000</a> |
| Version    | Série SAK, Étui            |
| GTIN (EAN) | 4008190134884              |
| Cdt.       | 50 pièce(s)                |

**Série SAK**  
**STB 16/D7/4/M4 SAK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Poids net 4,091 g

**Températures**

|                               |               |                               |       |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| Température de stockage, max. | 40 °C         | Température de stockage, min. | 10 °C |
| Température de stockage       | 10 °C...40 °C |                               |       |

**Autres caractéristiques techniques**

|                                        |                |                  |       |
|----------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |       |

**Caractéristiques des matériaux**

|          |               |         |        |
|----------|---------------|---------|--------|
| Matériau | Cuivre - zinc | Surface | zingué |
| Couleur  | gris          |         |        |

**Caractéristiques du système**

Version pour bornes

**Dimensions**

|                    |      |                        |       |
|--------------------|------|------------------------|-------|
| Diamètre extérieur | 7 mm | Profondeur d'enfichage | 14 mm |
|--------------------|------|------------------------|-------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001134    | ETIM 4.0   | EC001134    |
| ETIM 5.0   | EC001134    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                   |
| Données techniques | <a href="#">11455_STB_16-D7-4-M4_SAK35_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |