

**CableLine**  
**CLI C 3-6 GE/SW A MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

**Informations générales de commande**

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | CLI C 3-6 GE/SW A MP                                                 |
| Référence  | <a href="#">0253411637</a>                                           |
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190057763                                                        |
| Cdt.       | 20 pièce(s)                                                          |

**CableLine**  
**CLI C 3-6 GE/SW A MP**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Largeur    | 11 mm | Largeur (pouces)    | 0,433 inch |
| Hauteur    | 6 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,236 inch |
| Profondeur | 17 mm | Profondeur (pouces) | 0,669 inch |
| Poids net  | 0,7 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |                  |                                     |                           |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Caractères imprimés                     | Lettres, grandes | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                       |
| Couleur                                 | jaune            | Couleur d'impression                | noir                      |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4                | Diamètre de l#92isolation, max.     | 16 mm                     |
| Halogène                                | Oui              | Impression                          | A                         |
| Largeur                                 | 11 mm            | Matériau                            | PVC, souple, sans cadmium |
| Orientation de l'impression             | horizontal       | Procédé d'impression                | marqué à chaud            |
| Type d'impression                       | Standard         | Version                             | MultiPack                 |
| plage de température d'utilisation      | -30...80 °C      |                                     |                           |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                    |                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 8 - 16 mm          | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 16 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 8 mm               | Halogène                                    | Oui                |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 70 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notification de modification produit | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### **CableLine** **CLI C 3-6 GE/SW A MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



Figure similaire