

**CableLine**  
**CLI C 3-6 BL/WS - MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

**Informations générales de commande**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type       | CLI C 3-6 BL/WS - MP                                                |
| Référence  | <a href="#">0253411741</a>                                          |
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190096403                                                       |
| Cdt.       | 20 pièce(s)                                                         |

**CableLine**  
**CLI C 3-6 BL/WS - MP**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur    | 11 mm  | Largeur (pouces)    | 0,433 inch |
| Hauteur    | 6 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,236 inch |
| Profondeur | 17 mm  | Profondeur (pouces) | 0,669 inch |
| Poids net  | 0,75 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |             |                                     |                           |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Caractères imprimés                     | Symboles    | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                       |
| Couleur                                 | bleu        | Couleur d'impression                | blanc                     |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 6           | Diamètre de l#92isolation, max.     | 16 mm                     |
| Halogène                                | Oui         | Impression                          | -                         |
| Largeur                                 | 11 mm       | Matériau                            | PVC, souple, sans cadmium |
| Orientation de l'impression             | horizontal  | Procédé d'impression                | marqué à chaud            |
| Type d'impression                       | Standard    | Version                             | MultiPack                 |
| plage de température d'utilisation      | -30...80 °C |                                     |                           |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                    |                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 8 - 16 mm          | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 16 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 8 mm               | Halogène                                    | Oui                |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 70 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notification de modification produit | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |