

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Les interfaces relais JPR en boîtier JACKPAC IP68 existent avec ou sans isolation galvanique. L'amplificateur de commutation amplifie les sorties 24 V DC jusqu'à 2 A max. La tension de commutation est amenée par un répartiteur en T.

Informations générales de commande

Type	JPR 24VDC ISO 1CO M12
Référence	8771430000
Version	JACKPAC, Interfaces relais, Nombre des contacts: 1 Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC $\pm 20\%$, Courant permanent: 2 A, M12 mâle/femelle, codage A
GTIN (EAN)	4032248439638
Cdt.	1 pièce(s)

JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	83 mm	Longueur (pouces)	3,268 inch
Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1,417 inch
Hauteur	14,4 mm	Hauteur (pouces)	0,567 inch
Poids net	52,6 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C	Température de stockage	-25 °C...70 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Entrée

Tension nominale de commande	24 V DC $\pm$ 20 %	Courant nominal DC	8 mA
Puissance nominale	200 mW	Tension de déclenchement / de retombée, typ.	16.8 V / 1.2 V DC
Courant de déclenchement / de retombée, typ.	5 mA / 1 mA DC	Circuit de protection	Diode de roue libre

Côté commande

Tension nominale	24 V DC $\pm$ 20 %	Puissance nominale	200 mW
Circuit de protection	Diode de roue libre		

Sortie

Tension de commutation DC, max.	24 V	Courant permanent	2 A
Retard à la mise s. tension	$\leq$ 6 ms	Retard à la coupure	$\leq$ 6 ms
Puissance min. de commutation	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V	Fréquence de commutation max. à charge nominale	0,1 Hz

Côté charge

Courant permanent	2 A	Retard à la mise s. tension	$\leq$ 6 ms
Retard à la coupure	$\leq$ 6 ms		

Caractéristiques du contact

Type de contact	1 Inverseur (AgSnO)	Durée de vie mécanique	10 x 10 ⁶ manœuvres
-----------------	---------------------	------------------------	--------------------------------

Caractéristiques générales

Couleur	gris	Classe d'flammabilité selon UL 94	V-0
---------	------	-----------------------------------	-----

Coordination de l'isolation

Tension nominale	300 V	Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III	Degré de protection	IP67

JACKPAC JPR 24VDC ISO 1CO M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

N° de certificat (cULus) E141197

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

N° de certificat (cULus) E141197

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs M12 mâle/femelle, codage A

Classifications

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements


Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)

JACKPAC JPR 24VDC ISO 1CO M12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing



Symbole électrique



Affectation des broches

