

**CableLine**  
**CLI R 02-3 GE/SW 9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

La gamme Weidmüller de repères de fils et de câbles offre des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section. La gamme comprend entre autre des systèmes de combinaisons avec des étiquettes indépendantes, des étuis transparents, des gaines thermo-rétractables et des repères qui sont fixés par des colliers de câble.

**Informations générales de commande**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Type       | CLI R 02-3 GE/SW 9                                            |
| Référence  | <a href="#">0560001528</a>                                    |
| Version    | CableLine, Aiguille de montage, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190141516                                                 |
| Cdt.       | 10 pièce(s)                                                   |

**CableLine**  
**CLI R 02-3 GE/SW 9**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur    | 3,4 mm | Largeur (pouces)    | 0,134 inch |
| Hauteur    | 3 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,118 inch |
| Profondeur | 4 mm   | Profondeur (pouces) | 0,157 inch |
| Poids net  | 1,36 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |                |                                     |                           |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Caractères imprimés                     | Nombres        | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                       |
| Couleur                                 | jaune          | Couleur d'impression                | noir                      |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4              | Halogène                            | Oui                       |
| Impression                              | 9              | Industries recommandées             | Process, Machines         |
| Largeur                                 | 3,4 mm         | Matériau                            | PVC, souple, sans cadmium |
| Nombre par rouleau                      | 25             | Orientation de l'impression         | horizontal                |
| Procédé d'impression                    | marqué à chaud | Type d'impression                   | Standard                  |
| Version                                 | MultiPack      | plage de température d'utilisation  | -30...80 °C               |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 1,3 - 3 mm          | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 3 mm                |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 1,3 mm              | Halogène                                    | Oui                 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">WSCAD</a>                                                |
| Notification de modification produit | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |