

**Outils de test
MULTIMETER 1037**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes. Certains multimètres permettent en plus de mesurer le courant, la fréquence, la capacité et la température. Les multimètres numérique ont l'avantage de présenter un affichage clair, facilement et directement lisible. Les erreurs de conversion d'échelle ou les erreurs de lecture appartiennent au passé.

Informations générales de commande

Type	MULTIMETER 1037
Référence	9423580000
Version	Multimètre
GTIN (EAN)	4032248406142
Cdt.	1 pièce(s)

**Outils de test
MULTIMETER 1037**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	214,5 mm	Largeur (pouces)	8,445 inch
Hauteur	44 mm	Hauteur (pouces)	1,732 inch
Profondeur	66 mm	Profondeur (pouces)	2,598 inch
Poids	258 g	Poids net	914 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Version Multimètre + pinces ampèremétriques

Appareils de mesure et de test

Affichage	digital	Capacité max.	200 µF
Catégorie du circuit de mesure	CAT III	Mesure de fréquence	Non
Plage d'ouverture de la pince de courant	23 mm	Plage de fréquence, max.	500 Hz
Plage de fréquence, min.	50 Hz	Plage de mesure de résistance, max.	200 kΩ
Plage de mesure de résistance, min.	0,2 Ω	Plage de mesure de tension/AC	0,2 - 750 V
Plage de mesure de tension/DC	0,2 - 1000 V	Pointe de test	Oui
Sélection de la plage de mesure	manuel	Température de fonctionnement, max.	50 °C
Type de pile	Pile rectangulaire 9 V	Valeur de mesure max. du courant	200 A
température de fonctionnement, min.	0 °C	testé et approuvé selon	EN/CEI 61010-1

Classifications

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-01
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01
eClass 8.1	27-20-03-01	eClass 9.0	27-20-03-01
eClass 9.1	27-20-03-08		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Fiche de données

**Outils de test
MULTIMETER 1037**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

