

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW D MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI O peuvent être montés sur des câbles déjà connectés et se prêtent ainsi à l'équipement d'installations existantes. Des sections de conducteurs de 0,4 mm<sup>2</sup> à 4,0 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés sans problèmes à l'aide de trois différentes tailles. La forme et la conception garantissent une fixation durable et sûre des repères combinables individuellement.

**Avantages :**

- Repères ouverts pour câbles déjà raccordés
- Une version de repère avec protection antitorion pour un repérage combiné sécurisé.
- Idéal pour un ajout de repères supplémentaires
- Des besoins en espace minimes
- Une économie de temps grâce à un montage par encliquetage

**Informations générales de commande**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | CLI O 10-3 GE/SW D MP                                              |
| Référence  | <a href="#">0648001643</a>                                         |
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190019297                                                      |
| Cdt.       | 200 pièce(s)                                                       |

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW D MP**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 4 mm    | Largeur (pouces)    | 0,157 inch |
| Hauteur    | 3 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,118 inch |
| Profondeur | 4 mm    | Profondeur (pouces) | 0,157 inch |
| Poids net  | 0,035 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |                  |                                     |                           |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Caractères imprimés                     | Lettres, grandes | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                       |
| Couleur                                 | jaune            | Couleur d'impression                | noir                      |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4                | Halogène                            | Oui                       |
| Impression                              | D                | Industries recommandées             | Process, Machines         |
| Largeur                                 | 4 mm             | Matériau                            | PVC, souple, sans cadmium |
| Orientation de l'impression             | horizontal       | Procédé d'impression                | marqué à chaud            |
| Type d'impression                       | Standard         | Version                             | MultiPack                 |
| plage de température d'utilisation      | -30...80 °C      |                                     |                           |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 2 - 3 mm            | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 3 mm                |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 2 mm                | Halogène                                    | Oui                 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,4 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|--------------------|------------------------------|

### **CableLine** **CLI O 10-3 GE/SW D MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



Figure similaire