

**VG S (presse-étoupe standard en acier inox)
VGM12-SS 68 KB 3-6.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cette série de presse-étoupes en acier inoxydable est indiquée pour les applications industrielles dans lesquelles un degré de protection IP68 est exigé, et pour les exigences extrêmes en raison de leur grande résistance à l'eau de mer et de leur tenue aux chocs.

Informations générales de commande

Type	VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Référence	1009840000
Version	VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acier inox 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248714667
Cdt.	50 pièce(s)

VG S (presse-étoupe standard en acier inox)
VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	28 mm	Longueur (pouces)	1,102 inch
Poids net	11 g		

Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	CR	Couple raccord, max.	8 Nm
Couple raccord, min.	10 Nm	Couple écrou borgne, max.	7 Nm
Couple écrou borgne, min.	5 Nm	Degré de protection	IP69K, IP68 - 5 bars (30 min.)
Diamètre du câble extérieur, max.	6,5 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	3 mm
Filetage (extérieur)	M 12	Insert	Polyamide 6
Joint torique	NBR	Longueur du filetage	6 mm
Matériau	Acier inox 1.4305 (303)	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	14 mm
Taille de clé 2	14 mm		

Classifications

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP