Série SAK
QL 15 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Klippon® Connect avec technologie de raccordement à étrier
La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

Informations générales de commande

Type	QL 15 SAK6N
Référence	0221200000
Version	Série SAK, Connexion transversale@, pour connexions transversales ouvertes, Nombre de pôles: 15
GTIN (EAN)	4008190042110
Cdt.	10 pièce(s)

Weidmüller

Série SAK
QL 15 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	116,6 mm	Largeur (pouces)	4,591 inch
Hauteur	6 mm	Hauteur (pouces)	0,236 inch
Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0,039 inch
Poids net	4,63 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre	Couleur	gris

Caractéristiques du système

Version	pour connexions transversales ouvertes

Dimensions

Pas en mm (P)	6 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Date de création 4 juin 2019 17:12:13 CEST