# Fiche de données

## CableLine
## CLI C 3-6 GE/SW Y MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | CLI C 3-6 GE/SW Y MP |
| Référence | 0253411696 |
| Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190151188 |
| Cdt. | 20 pièce(s) |

# CableLine
# CLI C 3-6 GE/SW Y MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 11 mm | Largeur (pouces) | 0,433 inch |
| Hauteur | 6 mm | Hauteur (pouces) | 0,236 inch |
| Profondeur | 17 mm | Profondeur (pouces) | 0,669 inch |
| Poids net | 0,75 g | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Caractères imprimés | Lettres, grandes | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Couleur | jaune | Couleur d'impression | noir |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | Diamètre de l#92isolation, max. | 16 mm |
| Halogène | Oui | Impression | Y |
| Largeur | 11 mm | Matériau | PVC, souple, sans cadmium |
| Orientation de l'impression | horizontal | Procédé d'impression | marqué à chaud |
| Type d'impression | Standard | Version | MultiPack |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C | | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur du conducteur | 8 - 16 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 16 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 8 mm | Halogène | Oui |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 70 mm² | Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm² |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Notification de modification produit | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |

**CableLine**
**CLI C 3-6 GE/SW Y MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dessins



Figure similaire