

**Série W
IH 2.8 DB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Klippon® Connect avec technologie de
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

Informations générales de commande

Type	IH 2.8 DB
Référence	0386060000
Version	Série W, Douille isolante
GTIN (EAN)	4008190043414
Cdt.	100 pièce(s)

Série W
IH 2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	3,6 mm	Largeur (pouces)	0,142 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0,709 inch
Profondeur	5,1 mm	Profondeur (pouces)	0,201 inch
Poids net	0,19 g		

Températures

Température de fonctionnement, min.	-50 °C	Température de stockage, max.	40 °C
Température de stockage, min.	10 °C	Température de fonctionnement	-50 °C...
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
------------------------	----------------	--	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat N° (UR)	E60693
--------------------	--------

Classifications

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Agréments

Agréments


 ROHS Conforme
Téléchargements

 Données techniques [STEP](#)