


**Série SAK**  
**SAKR 15 2STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Klippon® Connect avec technologie de  
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | SAKR 15 2STB                                                                                                                      |
| Référence  | <a href="#">0412860000</a>                                                                                                        |
| Version    | Série SAK, Bloc de jonction de test sectionnable, Section nominale: 4 mm <sup>2</sup> , Raccordement vissé, beige, Montage direct |
| GTIN (EAN) | 4008190018290                                                                                                                     |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                                                                                                      |

**Série SAK**  
**SAKR 15 2STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur    | 6,5 mm | Largeur (pouces)    | 0,256 inch |
| Hauteur    | 42 mm  | Hauteur (pouces)    | 1,654 inch |
| Profondeur | 31 mm  | Profondeur (pouces) | 1,22 inch  |
| Poids net  | 9,84 g |                     |            |

**Températures**

|                                            |               |                                            |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C         | Température de stockage, min.              | 10 °C  |
| Température de stockage                    | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C        |                                            |        |

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Autres caractéristiques techniques**

|                                        |        |                        |                |
|----------------------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Côté ouvert                            | droite | Instruction de montage | Montage direct |
| Nombre de blocs de jonction identiques | 1      | Type de montage        | monté          |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non    |                        |                |

**Blocs de jonction sectionnables**

|                            |          |                           |      |
|----------------------------|----------|---------------------------|------|
| Sectionnement longitudinal | pivotant | Sectionnement transversal | sans |
| douille test intégrée      | Oui      |                           |      |

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |               |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|
| Matériau                            | PA 66 | Couleur | beige / jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2   |         |               |

**Caractéristiques du système**

|                                 |                                                                      |                                                                |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Version                         | Raccordement vissé, Séparateur, avec points de test, libre d'un côté | Couple de serrage (vis de pression pour conducteurs en cuivre) | 0.5...1 Nm |
| Flasque de fermeture nécessaire | Oui                                                                  | Nombre de polarités                                            | 1          |
| Nombre d'étages                 | 1                                                                    | Nombre de points de contact par étage                          | 2          |
| Nombre de potentiels par étage  | 1                                                                    | Etages internes pontés                                         | Non        |
| Raccordement PE                 | Non                                                                  | Rail                                                           | TS 15      |
| Fonction N                      | Non                                                                  | Fonction PE                                                    | Non        |
| Fonction PEN                    | Non                                                                  |                                                                |            |

**Caractéristiques nominales**

|                                           |                   |                          |               |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Section nominale                          | 4 mm <sup>2</sup> | Tension nominale         | 400 V         |
| Courant nominal                           | 10 A              | Normes                   | IEC 60947-7-1 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1 mΩ              | Tension de choc nominale | 6 kV          |
| Degré de pollution                        | 3                 |                          |               |

**Série SAK**  
**SAKR 15 2STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions**

|                |       |
|----------------|-------|
| Décalage TS 15 | 21 mm |
|----------------|-------|

**Raccordement (raccordement nominal)**

|                                                                             |                      |                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Calibre selon 60 947-1                                                      | A3                   | Couple de serrage, max.                                                     | 1 Nm                |
| Couple de serrage, min.                                                     | 0,5 Nm               | Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS              | 2                   |
| Dimension de la lame                                                        | 0,6 x 3,5 mm         | Embouts doubles, max.                                                       | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Embouts doubles, min.                                                       | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Longueur de dénudage                                                        | 8 mm                |
| Nombre de raccordements                                                     | 2                    | Plage de serrage, max.                                                      | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Plage de serrage, min.                                                      | 0,13 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, AWG, max.                            | AWG 12              |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min.                            | AWG 26               | Section de raccordement du conducteur, rigide, max.                         | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Section de raccordement du conducteur, souple, max.                         | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement du conducteur, souple, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Section de raccordement, semi-rigide, max.                                  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement, semi-rigide, min.                                  | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Sens de raccordement                                                        | latéralement        |
| Type de raccordement                                                        | Raccordement vissé   | Vis de serrage                                                              | M 3                 |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000902    | ETIM 4.0   | EC000902    |
| ETIM 5.0   | EC000902    | ETIM 6.0   | EC000902    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-26 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-26 | eClass 7.1 | 27-14-11-26 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-26 | eClass 9.0 | 27-14-11-26 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-26 |            |             |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">DE_PT1372_20160418_562_ISSUE01.pdf</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                        |
| Données techniques                         | <a href="#">STEP</a>                               |

**Remarque de sécurité**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Avertissement de sécurité | <a href="#">Safety Information</a> |
|---------------------------|------------------------------------|