

**Accessoires
G 20/0.20A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

**Klippon® Connect avec technologie de
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

Informations générales de commande

Type	G 20/0.20A/F
Référence	0430400000
Version	Composants actifs, Fusible
GTIN (EAN)	4008190152383
Cdt.	10 pièce(s)

**Accessoires
G 20/0.20A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0,197 inch
Poids net	0,88 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques des matériaux

Couleur Gris clair

Caractéristiques du système

Version Accessoires pour fusibles

Caractéristiques nominales

Tension nominale 250 V Courant nominal 0,2 A

Fusibles

Caractéristiques	rapide	Chute de tension	290 mV
Couleur	Gris clair	Courant	0,2 A
Courbe intégrale de fusion	0,04 A ² s	Fusible	G-Si. 5 x 20
Puissance de coupure nominale	1,5 kA	Puissance délivrée (à 1,5 In)	0,2 W
Version	Accessoires pour fusibles		

Classifications

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-90	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
 Données techniques [WSCAD](#)